



SRG40005

#### **Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1254 4000/5A 15VA Klasse 1**

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1254 4000/5A 15VA Klasse 1  
Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : SRG40005

gewähltes Fabrikat/Typ: ' \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

#### **Technische Merkmale**

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Betätigungsart                            | Aufsteckstromwandler                    |
| Umwandlungsverhältnis                     | 4000A ; 5A                              |
| Genauigkeitsklasse                        | 1                                       |
| Leistung                                  | 15 VA                                   |
| Durchmesser der Öffnung                   | 98 mm                                   |
| Anschlussart                              | Schraubanschluss                        |
| Frequenz                                  | 50/60                                   |
| Isolationsspannung                        | 3 kV                                    |
| Betriebstemperatur                        | -40...40 °C                             |
| Lager-/Transporttemperatur                | -40...40 °C                             |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1,5 - 6mm <sup>2</sup>                  |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 1,5 - 6mm <sup>2</sup>                  |
| Höhe installiertes Produkt                | 198 mm                                  |
| Breite installiertes Produkt              | 160 mm                                  |
| Tiefe installiertes Produkt               | 40 mm                                   |
| Schutzart                                 | IP10                                    |
| Maximalstrom Primärseite                  | 4000 A                                  |
| Maximalstrom Sekundärseite                | 5 A                                     |
| Montageart                                | DIN-Schiene oder Montageplatte          |
| Schieneabmessung                          | 3x120x10 mm / Rundleiter d = max. 98 mm |
| Höhe der Öffnung                          | 98 mm                                   |
| Breite der Öffnung                        | 122 mm                                  |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom     | 22 W                                    |