



Stromwandler maxitore

Stromwandler maxitore

Die Wandler EK028 dienen zur optionalem Anschluss an den Messwertgeber TE331 oder als Ersatzwandler für TE332.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : EK028

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

EK028

Technische Merkmale

Betätigungsart	Schutzstromwandler
Umwandlungsverhältnis	1850A ; 1A - 0.72;3kV
Genauigkeitsklasse	1
Leistung	0.01 VA
Strommessbereich (Min, Max)	0.2 / 90 A
Vorkonfektionierte Leitung	≈ 1 m
Leiterquerschnitt (flexibel)	0.5 mm ²
Durchmesser der Öffnung	15 mm
Anschlussart	Schraubanschluss
Frequenz	50/60
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25...70 °C
Maximalstrom Primärseite	90 A
Maximalstrom Sekundärseite	48 mA
Höhe der Öffnung	14.6 mm
Breite der Öffnung	14.6 mm
Anschluss	zum Anschluss an Messwertgeber