

MASTER LEDtube T8 Ultra Efficiency KVG/VVG

MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA

MASTER LEDtube T8 Ultra Efficiency KVG/VVG - LED-lamp/Multi-LED - Energieeffizienzklasse: A - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 4000 K

Produktdaten:

EAN/UPC - Produkt: 8719514431669
Anzahl pro Verpackung: 1
Zähler - Pakete pro Außenkarton: 10
Nettogewicht (Einzelteil): 230 g

Allgemeine Informationen:

Lichttechnologie: LED
Sockel: G13 ROT (Rotating)
Schaltzyklen: 200000X
Nennlebensdauer (Nom): 100000 h

Lichttechnische Eigenschaften:

Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 K
Lichtfarbe: Neutralweiß (CW)
Farbkonsistenz: <6
Farbwiedergabeindex (Nom): 80
Lichtstrom-Neuwert: 2500 Lm
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle: 160 °
Nenn-Abstrahlungswinkel: 160 °

Elektrische Kenndaten:

Ausgewiesene Lampenleistung: 11.9 W
Spannung (Nom): 220-240 V
Eingangsfrequenz: 50 bis 60 Hz
Startzeit: 1 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht: 1 Sec.
Leistungsfaktor (Nom): 0.9

Temperaturkenndaten:

Gehäusetemperatur (max.): 40 °
Umgebungstemperatur (max.): 45 °C
Umgebungstemperatur (min.): -20 °C
Lagertemperatur (max.): 65 °C
Lagertemperatur (min.): -40 °C

Dimmen:

Dimmbar: Nein

Mechanische Kenndaten:

Kolbenmaterial: Kunststoff
Produktlänge: 1200 mm
Länge A1: 1198 mm
Länge A3: 1212 mm
Durchmesser D1: 26 mm
Durchmesser D: 28 mm
Gesamtlänge C: 1213 mm

Zulassungen und Anwendungseigenschaften:

Energieeffizienz-Label (EEL): A
Energieverbrauch: 12 kWh/1000h

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871951443166900
Bestell-Produktname	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA
EAN/UPC - Produkt	8719514431669
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	230 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	G13 ROT (Rotating)
Schaltzyklen	200000X
Nennlebensdauer (Nom)	100000 h


Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	80
Lichtstrom-Neuwert	2500 Lm
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	160 °
Nenn-Abstrahlungswinkel	160 °

Produktfoto



Abmessungsskizze



DimA1	1198 mm
DimA3	1212 mm
DimC	1213 mm
DimD	28 mm
DimD1	26 mm
ProdLength	1200 mm

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	11.9 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Startzeit	1 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht	1 Sec.
Leistungsfaktor (Nom)	0.9

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	40 °
Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max.)	65 °C
Lagertemperatur (min.)	-40 °C

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenmaterial	Kunststoff
----------------	------------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Energieverbrauch	12 kWh/1000h

Hinweise

Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet