



SVN134

#### **LED Leuchtmelder blau 12 + 48V AC + DC 1PLE**

LED Leuchtmelder blau 12 + 48V AC + DC 1PLE

Leuchtmelder mit LED nach DIN EN 62094-1 (VDE 0632-700) und DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660-200), Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : SVN134

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

#### **Technische Merkmale**

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Anzahl Module                             | 1                        |
| Nennstrom                                 | 0 A                      |
| Frequenz                                  | 50/60                    |
| Isolationsspannung                        | 250 V                    |
| Stoßspannungsfestigkeit                   | 2000 V                   |
| Betriebstemperatur                        | -20...50 °C              |
| Lager-/Transporttemperatur                | -40...80 °C              |
| Anschlussart                              | Schraubtechnik           |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0,75 - 6mm <sup>2</sup>  |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 0,75 - 10mm <sup>2</sup> |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom     | 0.33 W                   |
| Höhe installiertes Produkt                | 83 mm                    |
| Breite installiertes Produkt              | 17.5 mm                  |
| Tiefe installiertes Produkt               | 62 mm                    |
| Lampentyp                                 | LED                      |
| Farbe                                     | blau                     |