



HCA161H

Lasttrennschalter h3 x160 4 polig 160A CTC

Lasttrennschalter h3 x160 4 polig 160A CTC

Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße x160, mit magnetischer (fix) Auslösung zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive Phasentrennwände.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : HCA161H

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Nennstrom	160 A
Polanzahl	4 P
Bemessungskurzzeit stromfestigkeit Icw	2 kA
Isolationsspannung	690 V
Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
Motorantrieb optional	Nein
Verriegelbar	Ja
Schutzart	IP4X
Frequenz	50/60
Steuerungsart	Knebel