



HCW630AR

Lasttrennschalter h3+ P630 3 polig 630A FTC

Lasttrennschalter h3+ P630 3 polig 630A FTC
Der Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 trennt in elektrischen Anlagen die Einspeise- von der Abgangsseite. An der Stellung des Knebels sind die zwei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : HCW630AR

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____ / _____'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Nennstrom	630 A
Polanzahl	3 P
Bemessungskurzzeit stromfestigkeit Icw	7.6 kA
Isolationsspannung	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
Verlustleistung pro Pol	58.8 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	176.3 W
Motorantrieb optional	Ja
Verriegelbar	Ja
Schutzart	IP4X
Frequenz	50/60
Steuerungsart	Knebel
Höhe installiertes Produkt	260 mm
Breite installiertes Produkt	140 mm
Tiefe installiertes Produkt	150 mm