



DAB+/FM Baustellen Radio

mit Bluetooth®, AUX-In und USB-Ladeport

Das tragbare SCHWAIGER® Baustellenradio ist für besten Musikgenuss über DAB+, FM, Bluetooth® und AUX-IN konzipiert. Dank seiner IP54 zertifizierten Bauweise ist das robuste Digitalradio staubdicht und spritzwassergeschützt und somit ideal für den Einsatz auf Baustellen, in Werkstätten oder im Freien

geeignet. Das Radio kann dank leistungsstarkem Lithium-Ionen-Akku und praktischem Tragegriff überall mitgenommen werden. Und mit dem integrierten USB-Ladeport können nebenbei sogar Smartphones mit Strom versorgt werden.





ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr. EAN DABWORK2 513 4004005659948













LEISTUNGSMERKMALE (DABWORK2 513)

- Extrem robuste Bauweise mit zusätzlichem Elastomer-Stoßfänger zum Schutz vor Stürzen oder unsanfter Behandlung
- Perfekt geeignet für den Einsatz auf Baustellen im Freien oder in Werkstätten
- Radioempfang über FM (analog) und DAB/DAB+ (digital)
- Kabellose Musikwiedergabe via Bluetooth® vom Smartphone oder Tablet
- AUX-IN Eingang für das Anschließen weiterer Geräte

- Kraftvoller Lautsprecher mit DSP für einen hervorragenden Klang auch in lauter Umgebung
- Mit leistungsstarkem Lithium-Ionen-Akku für den Einsatz unterwegs bei langer Laufzeit
- Automatischer Sendersuchlauf
- Bewegliche und zusätzlich geschützte Stabantenne
- Schutzklasse IP54 (Schutz vor Staubablagerungen und Spritzwasser)
- Bedientasten und Drehregler mit allen wichtigen Funktionen direkt am Gerät
- Mit praktischem Tragegriff zum Mitnehmen
- Lieferumfang: DAB+/FM Radio, Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Anschlüsse	1x Eurostecker (Typ C)
	1x USB 2.0 A Buchse
	1x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo)
Empfangsfrequenz	174,928 - 239,2 MHz (DAB+/DAB)
	87,5 - 108 MHz (FM)
Lautsprechertyp	15 W (RMS)
Spannungsversorgung	100 - 240 V AC , 50/60 Hz
	Ausgang USB: 5 V DC , 1 A
Einsatzort	Innen- und Außenbereich
Leistungsaufnahme	22 W (max.)
Batterietyp	Lithium Ionen (wiederaufladbar)
Batteriekapazität	5000 mAh
Akkulaufzeit (max.)	
AKKUIQUIZEII (IIIQX.)	14 h
Ladezeit	14 h ca. 4,5 h

2,402 - 2,480 GHz
1,3 m
P54
.CD Display
40 (DAB+/DAB)
40 (FM)
Kunststoff
Metallgitter
Schwarz/Gelb
2120 g
320 mm
1 7 5 mm
150 mm
Karton