



FWB64N

Feldvert.AP, univ, IP44, SKII, 192PLE, 4x6Reihen, HS Abst. 150mm, 950x1050x161mm

Feldvert.AP, univ, IP44, SKII, 192PLE, 4x6Reihen, HS Abst. 150mm, 950x1050x161mm
Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2-feldig breit. Komplettschrank mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, oberste zwei Reihen mit 15 mm hohen Hutschienen für Reihenklemmen in 150 mm Abstand und geschlossener Abdeckung, untere Reihen für 7,5 mm hohen Hutschienen in 150 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme und Türen, siehe Zubehör.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : FWB64N

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	950 mm
Breite installiertes Produkt	1050 mm
Tiefe installiertes Produkt	165 mm
Anzahl Felder	4
RAL Farbnummer	9010
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Anzahl der Türen	2
Anzahl Module	192
Anzahl der Schlösser	1
Anzahl Reihen	18
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Ausführung	ohne Klemmen
Werkstoff	Stahlblech
Montageart	Aufputz / Aufbau