



FWB51A

**Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 60PLE, 1x5 Reihen, 800x300x161mm, ohne Klemme**

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 60PLE, 1x5 Reihen, 800x300x161mm, ohne Klemme  
Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2-feldig breit. Kompletttschrank mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen, ohne PE/N-QuickConnect-Klemmen und ohne Träger. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme und Türen, siehe Zubehör.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : FWB51A

gewähltes Fabrikat/Typ: ' \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ '  
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

---

**Technische Merkmale**

Höhe installiertes Produkt	800 mm
Breite installiertes Produkt	300 mm
Tiefe installiertes Produkt	165 mm
Anzahl Felder	1
RAL Farbnummer	9010
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Anzahl der Türen	1
Anzahl Module	60
Anzahl der Schlösser	1
Anzahl Reihen	5
Türschließungstyp	Klappgriff mit Vorreiber
Ausführung	ohne Klemmen
Werkstoff	Stahl
Montageart	Aufputz / Aufbau