

SECCO FORTE 900

BAUENTFEUCHTER

Unsere Bauentfeuchter sind bestens geeignet für die Anwendung in grossen Räumen, auf Baustellen, Schwimmbädern, Garagen und Lagerräumen. Durch den Rotationskompressor mit Heissgas-Abtau-System werden grosse Mengen an Luft gefiltert und entfeuchtet, ohne dabei jemals Gefahr zu laufen, dass der Kompressor einfriert.

Über das digitale Display können Sie gezielt die gewünschte Raumfeuchtigkeit und die Betriebsdauer steuern. Stapeln Sie bis zu vier Geräte aus robustem Kunststoff aufeinander und schliessen Sie - für eine optimale Entfeuchtungsleistung - die Kondenswasser-Pumpen mit Schlauch an.



STAUBFILTER



1080 m³ / H




90 l / 24 H

2x Stapelbar



**Abtausystem: Heissgas
Kältemittel: R290**



Kabelhalterung

TECHNISCHE ANGABEN

Leistung: 770 W

Farbe: blau

Masse: 51 x 88 x 57 cm

Gewicht: 42 kg

Garantie: 2 Jahre

Artikel-Nr.: 10110732

SPEZIFIKATIONEN IM DETAIL

- Entfeuchtungsleistung: 90 l/Tag*
- Umluftmenge: 1080 m³/h
- Direktablauf
- Anzeigedisplay
- Betriebstemperatur: 2-38° C
- Kältemittel: R290
- Rotationskompressor



*bei 80% rF / 30° C Temp.

VERPACKUNGSANGABEN

1
Verpackungseinheit | Stück

4 Stk.
Palettenmenge

51 x 88 x 57 cm
Produktmasse b x h x t

42 kg
Gewicht

57 x 51 x 88 cm
Verpackungsabmessung b x h x t

44 kg
Gewicht

