



**Baustein, universN, 300x500mm, mit 2 poligen Sammelschienenenträger PE/ N, drehbar**

Baustein, universN, 300x500mm, mit 2 poligen Sammelschienenenträger PE/ N, drehbar  
univers N Sammelschienenbaustein mit Sammelschienenenträger zum Aufbau einer  
Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC  
690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels  
Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN  
EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : UE22PEN

gewähltes Fabrikat/Typ: ' \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

UE22PEN

**Technische Merkmale**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Höhe installiertes Produkt   | 300 mm                |
| Breite installiertes Produkt | 500 mm                |
| Tiefe installiertes Produkt  | 110 mm                |
| Ausführung                   | S-Schienensystem 60mm |
| Sammelschienenendicke        | 5 / 10 mm             |
| Sammelschienenhöhe           | 12 / 30 mm            |
| Polanzahl                    | 2 P                   |
| Mit Abdeckung                | Ja                    |
| Geschlossen                  | Ja                    |
| RAL Farbnummer               | 9010                  |
| Werkstoff                    | Polyamid (PA)         |