



Stellantriebe motorisch mit Hubanzeige, KNX

Stellantriebe motorisch mit Hubanzeige, KNX

Stellantrieb für stetige Ventilregelung vollautomatische Ventilhuberkennung 2 Eingänge für z.B. Fensterkontakt, Präsenzmelder und 5 LEDs zur Anzeige des Ventilhubs, Zwangspositionen wählbar, z.B. bei Reglerausfall Ventiladapter für gängige Ventile im Lieferumfang enthalten Schlüssel zur Verriegelung (Vandalenschutz). Das Gerät ist über die KNX ETS oder KNX easy programmierbar.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : TX501

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

TX501



Technische Merkmale

Vorkonfektionierte Leitung	≈ 1 m
Nennspannung	30 V
Betriebstemperatur	0...50 °C
Abmessungen (L x B x H)	65 x 50 x 82 mm
Farbe	polarweiß
Verwendung allgemein sonstige	passend zu den gängigen Thermostat-Ventilunterteilen
Taste / Tasterknopf	mit Programmiertaste und roter Programmier-LED
Funktion	mit Ventilschutzfunktion ; Funktionen Sommerbetrieb und Zwangsbetrieb
LED	mit 5 LED's zur Anzeige des Ventilhubs
Binäreingänge	mit 2 unabhängigen Binäreingängen
Busankoppler	mit integriertem Busankoppler
Busanschluss	Busanschluss über Anschlussklemme
Konfektioniert	konfektioniert, mit Leitung
Hinweistext Bildpreisliste/Katalog	Beiliegend sind zwei Ventiladapter, passend zu: Danfoss RA, Heimeier, MNG, Schlosser ab 03/93, Honeywell, Braukmann, Dumser (Verteiler), Reich (Verteiler), Landis + Gyr, Oventrop, Herb, Onda