



TXA610D



Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX easy, 16A, C-Last

Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX easy, 16A, C-Last

Schalt-/Jalousieaktor REG zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle, beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen für KNX Busanschluss, Last-/Schaltanschlüsse und Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED (Einflächenbedienung), Schiebeschalter Auto/Hand und beleuchtete Programmier-Taste.

Funktionen: Steuerungsmöglichkeiten der Schaltkanäle für EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung und Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige. Automatikfunktion de-/aktivierbar und Lastabwurf durch Kanalabschaltung mit der höchsten Priorität möglich. 64 Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher Prioritätssteuerung. 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer Sonnenschutzfunktion.

Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller beachten.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : TXA610D

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Nennstrom	16 A
Montageart	REG
Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC
Frequenz	50/60
230 V LED-Lampen	18 x 23 W
Energiesparlampen	23 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
Leistung Energiesparlampen	18x23W
konventionelle Trafos	1600 VA
Elektronische Trafos	1200 W
Leuchtstofflampen mit EVG	20 x 36 W
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1500 W /200 µF
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Leiterquerschnitt (flexibel)	0.75...2.5 mm²
Leiterquerschnitt (starr)	0.75...2.5 mm²
Anzahl Module	6
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	6 TE
Leuchtstofflampen unkompensiert	1200 W
Schalten	zum Schalten von z. B. 10 unabhängigen Lasten oder Ansteuerung von 5 Antrieben
Betriebsart	beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich
Bedienung	Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion

Handschalter / -taster	Handbedientasten für Ein/Aus (Auf/Ab) sowie Busfunktion Ein/Aus pro Kanal/Gerät
Taste / Tasterknopf	mit beleuchteter Programmier-Taste
LED	Status-LED integriert in Handbedientaste
Funktion	mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung ; mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm ; mit Sonnenschutzfunktion
Beschriftung	großes Beschriftungsfeld
Mehrphasenbetrieb	zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
Einstellungen	Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel fest eingestellt
Busankoppler	mit integriertem Busankoppler
Busanschluss	Busanschluss über Anschlussklemme
Anschlussart	mit QuickConnect Steckklemmen
Zentraltext	Zum Schalten von unabhängigen Lasten oder zur Ansteuerung von Antrieben.
Hinweistext Bildpreisliste/Katalog	Hinweise der Motorenhersteller beachten!