

EDELSTAHL U-FORM BODENWAAGE

PCE-SD 1500U SST



- » **eichfähig (Lieferung inkl. Eichung)**
- » **komplett aus Edelstahl IP68 - IP65**
- » **Stückzählfunktion**
- » **Summierfunktion**
- » **Max. / Min. Anzeige**
- » **Prozentwägung**
- » **Rezepturwägung**
- » **Statistikfunktion**
- » **Tierwiegefunktion**
- » **Brutto / Netto Anzeige**
- » **Taraspeicher**

Die Edelstahl U-Form Bodenwaage ist eine eichfähige Waage die in geeichter Form geliefert wird und verfügt über einen Wägebereich von 10 ... 1500 kg. Die Abmessungen der Edelstahl U-Form Bodenwaage sind genau auf eine EU Palette abgestimmt. Die U-Form der Edelstahlwaage erlaubt eine einfache und schnelle Beladung indem der Hubwagen zwischen die beiden Holme fährt und die Palette auf diese absetzt.

Die Mindestlast der Waage beträgt 10 kg. Ab diesem Gewicht prüft die Eichbehörde die Genauigkeit der Waage. Die U-Form Bodenwaage kann zwar auch kleinere Gewichte anzeigen, diese dürfen jedoch im eichpflichtigen Verkehr nicht verwendet werden.

Die vier Zellen der Edelstahl U-Form Bodenwaage sind IP68 geschützt und verbergen sich an den Ecken des Rahmens. Der Wiegerahmen ist aus massivem korrosions- und säurebeständigem Edelstahl gefertigt. Das Display der Edelstahl U-Form Bodenwaage ist IP65 geschützt und kann am Tisch oder an der Wand montiert werden. Die Waage ist werkseitig mit einer RS-232-Schnittstelle ausgestattet, die über ein speziell abgedichtetes Kabel integriert ist, sodass die hohen Schutzklassen vollständig erhalten bleiben. Andere Schnittstellen wie RS-485, USB, LAN, 4 ... 20mA, 0 ... 10V oder potenzialfreie Kontakte können bei Bedarf werkseitig eingebaut werden. Dabei bleibt die Schutzklasse erhalten, da alle Schnittstellenanschlüsse über abgedichtete Kabel mit einer Länge von ca. 1,5m aus dem Gehäuse geführt werden.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	1500 kg
Auflösung [d]	0,5 kg
Genauigkeit	0,5 kg
Eichwert [e]	0,5 kg

Allgemeine technische Daten	
Kabellänge	4 m
Messfunktionen	MIN, MAX, Durchschnittswert
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Stückzählfunktion, Summierfunktion, Prozentwägung, Rezepturwägung, Statistikfunktion, Tierwiegefunktion
Einheit(en)	kg, lb, t, oz, ct, gr, dwt
Display Typ	LED
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 18 mm
Schnittstelle	bidirektionale RS232
Automatische Abschaltung	5 min
Mindestlast [Min]	10 kg
Tarierbereich	Mehrfachtara über den vollen Messbereich
Abmessungen	Display 190 x 140 x 65 mm Einfahrbreite 600 mm
Eichklasse [e]	M III
Einschwingzeit	< 4 s
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP65, IP68
Spannungsversorgung	230 V AC 50Hz, 8 V A
Steckertyp	Schutzkontaktstecker
Akku/Batterie	1 x 3 V CR 2032 (Knopfzelle 3V) , Lithium-Ionen Batterie
Kapazität	220 mAh
Betriebsbedingungen	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (nicht kondensierend)% r. F.
Lagerbedingungen	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	1260 x 840 x 78 mm
Gewicht	49000 g