EDELSTAHL AUFFAHRWAAGE

PCE-SD 2000 SST





- **geeicht nach M III**
- **Statistikfunktion**
- **mehrere Wiegungen Summieren**
- **Prozent % Vergleichswiegung**
- **Filter (Reaktionszeit) einstellbar**
- **Tierwägungsfunktion**
- **Stückzählfunktion**
- **Maximalwertanzeige**
- **Rezepturmischwiegung**
- **Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max**
- **Ein Tarawert speicherbar**

Die Edelstahl-Auffahrwaage verfügt über einen Wägebereich von 20 ... 2.000kg. Vor der Auslieferung wird die Waage gemäß Eichklasse III auf den vorgesehenen Einsatzort geeicht und ist anschließend für zwei Jahre europaweit für den eichpflichtigen Warenverkehr zugelassen. Die Mindestlast bezeichnet die Last, ab der die Eichbehörde die vorgeschriebene Genauigkeit prüft. Zwar zeigt die Waage auch kleinere Gewichte an, diese dürfen jedoch im eichpflichtigen Verkehr nicht verwendet werden.

Die Edelstahl-Auffahrwaage wird aus massivem, korrosions- und säurebeständigem Stahl gefertigt. Die Wiegeplattform ist mit verkapselten Wiegezellen ausgestattet, die dank Schutzart IP68 auch rauen Umgebungsbedingungen standhalten. Aufgrund der geringen Bauhöhe kann die Auffahrrampe problemlos befahren werden. Je nach Bedarf kann die Waage mit einer Rampe als Auffahrwaage oder mit einer optional erhältlichen zweiten Rampe als Durchfahrwaage eingesetzt werden.

Die im Lieferumfang enthaltenen Fixierplatten sorgen für einen sicheren Stand der geeichten Edelstahl Auffahrwaage und verhindern das verrutschen der Auffahrrampen. Das Edelstahl Display der Edelstahl Auffahrwaage, ist IP 65 geschützt und kann bequem auf dem Tisch, an der Wand oder an dem optional erhältlichen Edelstahl Stativ, montiert werden. Das Funktionspaket der geeichten Edelstahl Auffahrwaage ist sehr umfangreich.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	2000 kg
Auflösung [d]	1 kg
Genauigkeit	1 kg
Eichwert [e]	1 kg

Allgemeine technische Daten	
Messfunktionen	MIN, MAX, Durchschnittswert
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Statistikfunktion, Prozent Vergleichswiegung, Tierwägungsfunktion, Stückzählfunktion, Rezepturmischwiegung, mehrere Wiegungen summieren
Einheit(en)	kg, lb, g, t, oz, ct, ozt, gr, dwt
Display Typ	LED
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 18 mm
Schnittstelle	RS232
Automatische Abschaltung	5 min
Mindestlast [Min]	20 kg
Tarierbereich	Mehrfachtara über den gesamten Wägebereich
Kalibrierung	extern
Abmessungen	Display 190 x 140 x 65 mm Auffahrrampe L 480 x H 58mm
Eichklasse [e]	M III
Einschwingzeit	< 4 s
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP65, IP68
Spannungsversorgung	230 V AC | 50 Hz, 8VA
Steckertyp	Schutzkontaktstecker
Akku/Batterie	1 x 3 V CR 2032 (Knopfzelle 3V) , Lithium-Ionen Batterie
Kapazität	220 mAh
Betriebsbedingungen	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (nicht kondensierend)% r. F.
Lagerbedingungen	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	1500 x 1250 x 58 mm
Gewicht	350000 g