

AUFFAHRWAAGE

PCE-SD 300



- » **Stückzählfunktion**
- » **Prozent % Vergleichswiegung**
- » **Filter (Reaktionszeit) einstellbar**
- » **Tierwägun**sfunktion
- » **Ein Tarawert** speicherbar
- » **Toleranzermittlung** Gewicht min / ok / max
- » **mehrere Wiegungen** Summieren
- » **Durchschnittliche** Gewichtsermittlung
- » **Rezepturmisch**wiegung
- » **ein**stellbare bidirektionale RS-232 Schnittstelle
- » **Druckersprachen** Line Mode und EPL2

Die geeichte Auffahrwaage verfügt über einen Wägebereich von 2 ... 300 kg. Vor der Auslieferung wird die Waage gemäß Eichklasse III auf den vorgesehenen Einsatzort geeicht und ist anschließend für zwei Jahre europaweit für den eichpflichtigen Warenverkehr zugelassen. Die Mindestlast bezeichnet die Last, ab der die Eichbehörde die vorgeschriebene Genauigkeit prüft. Zwar zeigt die Waage auch kleinere Gewichte an, diese dürfen jedoch im eichpflichtigen Verkehr nicht verwendet werden.

Die geeichte Auffahrwaage ist ideal, wenn Sie keine Waage in den Boden einlassen möchten. Einfach die Auffahrwaage in der Halle aufstellen, mit den im Lieferumfang enthaltenen Fixierplatten die Auffahrwaage und die Auffahrrampe fixieren, das Bedien-Terminal an die Steckdose anschließen und schon können Sie mit der Wiegung beginnen. Eine Ersteichung der Auffahrwaage wird von uns vor dem Versand durchgeführt, somit ist die Auffahrwaage selbst im eichpflichtigen Warenverkehr sofort einsetzbar.

Die Auffahrwaage hat eine geringe Bauhöhe von nur ca. 5 cm und ermöglicht ein leichtes Auffahren selbst mit schweren Gütern. Im Lieferumfang der Auffahrwaage ist eine Auffahrrampe, die zweite Auffahrrampe kann optional dazu bestellt werden. Das Display der Auffahrwaage hat eine Halterung die eine Montage an der Wand oder am Tisch ermöglicht, optional ist auch ein Stativ für die Auffahrwaage erhältlich. Die Funktionen der Auffahrwaage sind: Stückzählfunktion, eine max. min.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	300 kg
Auflösung [d]	0,1 kg
Genauigkeit	0,1 kg
Eichwert [e]	0,1 kg

Allgemeine technische Daten	
Messfunktionen	Durchschnittswert, MIN, MAX
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Stückzählfunktion, Tierwägungsfunktion, mehrere Wiegungen summieren, Rezepturmischwiegung
Einheit(en)	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Display Typ	LED
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 18 mm
Schnittstelle	bidirektionale RS232
Automatische Abschaltung	5 min
Mindestlast [Min]	2 kg
Tarierbereich	Über den vollen Wiegebereich
Kalibrierung	extern
Abmessungen	Display 190 x 140 x 65 mm Auffahrrampe L 355 x H 48 mm
Eichklasse [e]	M III
Einschwingzeit	< 4 s
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP67, IP54
Spannungsversorgung	230 V AC 50 Hz, 8 VA
Steckertyp	Schutzkontaktstecker
Akku/Batterie	1 x 3 V Knopfzelle , Lithium-Ionen Batterie
Kapazität	220 mAh
Betriebsbedingungen	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (nicht kondensierend)% r. F.
Lagerbedingungen	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	860 x 1000 x 48 mm
Gewicht	160000 g