

EDELSTAHL PLATTFORMWAAGE

PCE-SD 60SST C



- » **Geeicht nach Eichklasse MIII**
- » **komplett aus Edelstahl IP67 - IP65**
- » **Stückzählfunktion**
- » **Summierfunktion**
- » **Max. / Min. Anzeige**
- » **Prozentwägung**
- » **Rezepturwägung**
- » **Statistikfunktion**
- » **Tierwiegefunktion**
- » **Brutto / Netto Anzeige**
- » **Taraspeicher**

Die wasserdichte Edelstahl Plattformwaage mit separatem Display ist nach M III eichfähig, verfügt über einen Wägebereich von 400 g ... 60 kg und wird in geeichter Form geliefert. Die Zellen der wasserdichten Edelstahl Plattformwaage sind IP67 geschützt und das Anzeigegerät im Edelstahlgehäuse IP65. Daher ist die wasserdichte Edelstahl Plattformwaage ideal für Feuchtbereiche bzw. für Bereich mit hohen hygienischen Anforderungen geeignet. Mit einer besonderen optional erhältlichen Funktion kann die wasserdichte Edelstahl Plattformwaage auch auf Schiffen auf der See verwendet werden.

Werkseitig ist die Edelstahl Plattformwaage mit einer RS-232-Schnittstelle ausgestattet, die über ein speziell abgedichtetes Kabel integriert ist – so bleiben die hohen Schutzklassen vollständig erhalten. Andere Schnittstellen wie RS-485, USB, LAN, 4 ... 20mA, 0 ... 10V oder potenzialfreie Kontakte können bei Bedarf werkseitig eingebaut werden. Ein nachträglicher Einbau dieser Schnittstellen ist nicht möglich, um die Schutzklasse der Waage zu erhalten.

*Die Mindestlast, ab der die Eichbehörde die Genauigkeit prüft, wird zuverlässig angezeigt; kleinere Gewichte können ebenfalls angezeigt werden, dürfen jedoch nicht im eichpflichtigen Verkehr verwendet werden.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	60 kg
Auflösung [d]	20 g
Genauigkeit	20 g
Eichwert [e]	20 g

Allgemeine technische Daten	
Kabellänge	1 m
Messfunktionen	MIN, MAX, Durchschnittswert
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Stückzählfunktion, Summierfunktion, Prozentwägung, Rezepturwägung, Statistikfunktion, Tierwiegefunktion
Einheit(en)	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Display Typ	LED
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 18 mm
Schnittstelle	bidirektionale RS232
Automatische Abschaltung	5 min
Mindestlast [Min]	400 g
Tarierbereich	Mehrfachtara über den vollen Messbereich
Abmessungen	Display 190 x 140 x 65 mm Plattform 400 x 500 x 100 mm
Eichklasse [e]	M III
Einschwingzeit	< 3 s
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP65, IP67
Spannungsversorgung	230 V AC 50 Hz, 8 VA
Steckertyp	Schutzkontaktstecker
Akku/Batterie	1 x 3 V Knopfzelle , Lithium-Ionen Batterie
Kapazität	220 mAh
Abmessungen (L x B x H)	660 x 400 x 120 mm
Gewicht	17000 g