


K50BLR1XYXPQ

LED-Anzeige – Kennleuchte




Technische Daten

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Typ | K50BLR1XYXPQ |
| Ident-No. | 3019776 |
| Signal- und Anzeigedaten | |
| Einsatzzweck | LED Anzeigeleuchte |
| Funktion | Spotleuchte |
| Lichtart | Gelb, rotierend |
| LED-Lebensdauer (L70) | 50000 h |
| Dimmbar | Nein |
| Merkmale Farbe 1 | Gelb, verschiedene |
| Besondere Merkmale | Wash down |
| Elektrische Daten | |
| Betriebsspannung | 12...30 VDC |
| DC Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 140 mA |
| Max. Stromaufnahme pro Farbe | 140 mA |
| Eingangstyp | PNP |
| Ansprechzeit typisch | < 0.25 ms |
| Mechanische Daten | |
| Kaskadierbar | Nein |
| Bauform | Puck, K50BL |
| Abmessungen | Ø 50 x 60 x 60 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, schwarz |
| Fensterwerkstoff | Polycarbonat, klar |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1, PVC |
| Aderzahl | 5 |
| Umgebungstemperatur | -40...+50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0...90 % |

Merkmale

- Rotierende LED-Anzeige
- Seitenansicht
- Zwei verschiedene Rotationsgeschwindigkeiten
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
- Schutzart IP67
- Farben: Gelb rotierend (COL 2)
- Stecker M12X1
- Betriebsspannung 12...30 VDC

Anschlussbild



Funktionsprinzip

Die LED-Anzeige eignet sich für Innen- und Außenbereich durch die robuste Ausführung in der Schutzart IP67 / IP69k. Die Dreh- und Blinkfunktion des K50 Beacon erzeugt ein helles, aufsehenerregendes Signal, dass aus allen Richtungen sichtbar ist.

Technische Daten

| | |
|-----------|--------------|
| Schutzart | IP67 IP69 |
|-----------|--------------|

Tests/Zulassungen

| | |
|-------------|------------------|
| Zulassungen | CE, cULus listed |
|-------------|------------------|

Montagezubehör

| | | | |
|---------------|---|----------------|--|
| SMB30A | 3032723 | SMB30SC | 3052521 |
| | Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde | | Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |

Anschlusszubehör

| Maßbild | Typ | Ident-No. | |
|---------|---------------|-----------|--|
| | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com |
| | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com |