


# Zubehör

## Aufbauset

### BTS-DSU35-Z06



Typ	BTS-DSU35-Z06
Ident-No.	6900402

Bauform	Zubehör für Doppelsensor, Ni4-DSU35...
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PP-GF30

Aufbauset für größere Schwenkantriebe:  
 Ø Scheibe und Sprengring: max. 65 mm  
 Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)

Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 30 mm / Ø: max. 40 mm

Im Lieferumfang enthalten:

1 Distanzplatte 30 mm (POM)

1 Distanzring 20 mm (PP-GF30)

Zur Montage der Distanzplatte:

2 Zylinderschrauben M5 x 45 [DIN 912-A2]

2 Federscheiben A5 [DIN 137-A2]

Zur Montage des Pucks mit Distanzring:

1 Senkschraube M6 x 45 [DIN 7991-A2]

Der Distanzring verfügt an der Oberseite über einen kreuzförmigen 4 x 4 mm Schlitz und ermöglicht somit einen um 90° versetzten Aufbau des Betätigungsselements, z.B. für quer aufgebaute Antriebe.

#### Allgemeine Beschreibung

Doppelsensoren sind speziell zur Stellungsabfrage von Schwenkventilen konstruiert und kombinieren die Funktionssicherheit von berührungslosen induktiven Sensoren mit der Flexibilität eines Aufbaugehäuses. Ein breites Programm an praxisgerechtem Zubehör gewährleistet eine optimale Adaption an Ihre Anlagen.

