

ABS850DBK_230V

Absauganlage für Drechsler

- Absauganlage für Drehselbänke
- verstellbarer Absauganschluss
- inkl. Fahrwerk mit Räder zur einfacheren Positionierung an der Maschine

Lieferumfang: Spänesack (Ø380 / L = 530 mm | 56 l),
Ansaugtrichter (Öffnungsquerschnitt L x H = 230 x 125 mm)



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ABS850DBK_230V

Absauganlage für Drechsler

Technische Details

Motorleistung S1 in W	750
Absauganschluss in mm	100
Absaugleistung in m ³ /h	850
Windflügelraddurchmesser in mm	230
Schall-Druckpegel in dB(A)	< 70dB(A)
Nettogewicht in kg	20,500
Verpackungslänge in mm	580
EAN Code	9120058378775

Spannung	230 V / (50 Hz)
Aufstellmaß in mm	1100 x 500 x 1300
Spänesackvolumen in L	56
Unterdruck in Pa	1030
Bruttogewicht in kg	21,500
Verpackungsbreite in mm	410
Verpackungshöhe in mm	420

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**