

# BS320TOP\_400V

Metallbandsäge



- präzise Metallbandsäge in schwerer Ausführung
- kraftvoller 2-stufiger Antrieb in Getriebeausführung
- Schnittwinkelverstellung: L: 0-45°, R: 0-60°
- Absenkung Sägearm auswählbar automatisch oder manuell
- nach abgeschlossener Schnitt automatische Abschaltung mittels Endschalter
- robuster Schraubstock (Auflagefläche zum Boden = 950 mm)
- hydraulischer Senkzylinder für stufenlos einstellbare Absenkgeschwindigkeit
- 2-stufiger Sägebandgeschwindigkeitsschalter (35m/min; 70m/min)
- Manometer für Anzeige der Sägebandspannung
- Maschinenstand mit Tür und Ablagefach sowie Kühlmittelbehälter (15 l) und Kühlmittelpumpe (45W)

**Lieferumfang:** Sägeblatt 2680 x 27 x 0,9mm; CEE-Stecker



**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# BS320TOP\_400V

Metallbandsäge



## Technische Details

Motorleistung S1 in W	1100 (1) / 1500 (2)
Aufstellmaß in mm	2000 x 1500 x 1900
Schnittleistung rund Ø 45° in mm	190
Schnittleistung rund Ø -45° in mm	190
Schnittleistung LxH 45° in mm	180 x 140 (155 x 155)
Schnittleistung LxH -45° in mm	200 x 140 (155 x 155)
Sägebandgeschwindigkeit in m/min	35 / 70
Schall-Leistungspegel in dB(A)	88,3
Bruttogewicht in kg	384
Verpackungsbreite in mm	805
Verpackungshöhe in mm	955

Spannung	400 V / 50 Hz
Schnittleistung rund Ø 90° in mm	245
Schnittleistung rund Ø 60° in mm	140
Schnittleistung LxH 90° in mm	320 x 195 (245 x 245 )
Schnittleistung LxH 60° in mm	140 x 125
Sägeband in mm	2680 x 27 x 0,9
Laufreddurchmesser in mm	300
Schall-Druckpegel in dB(A)	75,7
Nettogewicht in kg	320
Verpackungslänge in mm	1.600
EAN Code	9120058378362

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**