

## BS370TOP\_400V

Metallbandsäge

- präzise Metallbandsäge in schwerer Ausführung
- kraftvoller 2-stufiger Antrieb in Getriebeausführung
- Schnittwinkelverstellung: L: 0-45°, R: 0-60°
- Absenkung Sägearm auswählbar automatisch oder manuell
- nach abgeschlossenem Schnitt automatische Abschaltung mittels Endschalter
- robuster Schraubstock (Auflagefläche zum Boden = 900 mm)
- hydraulischer Senkzylinder für stufenlos einstellbare Absenkgeschwindigkeit
- 2-stufige Sägebandgeschwindigkeitsschalter (34 m/min; 68 m/min)
- Manometer für Anzeige der Sägebandspannung
- Maschinenstand mit Tür und Ablagefach sowie Kühlmittel tank (13 l) und Kühlmittelpumpe (45 W)

**Lieferumfang:** Sägeblatt 3160 x 27 x 0,9 mm; CEE-Stecker



**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# BS370TOP\_400V

Metallbandsäge



## Technische Details

Motorleistung S1 in W	1100 (1) / 1500 (2)
Aufstellmaß in mm	2200 x 1800 x 2100
Schnittleistung rund Ø 45° in mm	240
Schnittleistung rund Ø -45° in mm	210
Schnittleistung LxH 45° in mm	240 x 160 (220 x 220)
Schnittleistung LxH -45° in mm	180 x 180
Sägebandgeschwindigkeit in m/min	34 / 68
Schall-Leistungspegel in dB(A)	88,5
Bruttogewicht in kg	490
Verpackungsbreite in mm	765
Verpackungshöhe in mm	1.120

Spannung	400 V / 50 Hz
Schnittleistung rund Ø 90° in mm	270
Schnittleistung rund Ø 60° in mm	160
Schnittleistung LxH 90° in mm	370 x 220 (260 x 260)
Schnittleistung LxH 60° in mm	150 x 150
Sägeband in mm	3160 x 27 x 0,9
Laufreddurchmesser in mm	380
Schall-Druckpegel in dB(A)	75,6
Nettogewicht in kg	420
Verpackungslänge in mm	1.770
EAN Code	9120058378379

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**