

BS128HDR_230V

Metallbandsäge



- Sägebandabmessung: 1638 x 13 x 0,6 mm
- automatische Endabschaltung serienmäßig
- Senkgeschwindigkeit des Sägearms über Hydraulikzylinder stufenlos einstellbar
- solide Gussmaschine mit kugelgelagerter Sägebandführung
- schnellverstellbarer Schraubstock mit Werkstückanschlag
- Schraubstockauflagehöhe zum Boden 730 mm
- mit ausziehbarem Griff und Fahrwerk zum einfachen Manövrieren der Maschine
- 3 Sägebandgeschwindigkeiten ermöglichen das Schneiden verschiedener Materialien
- mit Untergestell für ein einfacheres Arbeiten

Lieferumfang: HSS-Sägeband, Fahreinrichtung, automatische Endabschaltung, Werkstückanschlag, Untergestell



599,00

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

BS128HDR_230V

Metallbandsäge



Technische Details

Motorleistung S1 in W	550
Spannung	230V / 50Hz
Schnittleistung rund Ø 90° in mm	125
Schnittleistung rund Ø 60° in mm	50
Schnittleistung LxH 45° in mm	95x76
Sägeband in mm	1638x13x0,6
Nettogewicht in kg	76
Verpackungshöhe in mm	548
Verpackungslänge in mm	942

Motorleistung S6 in W	825
Schwenkbereich	-45° +60°
Schnittleistung rund Ø 45° in mm	95
Schnittleistung LxH 90° in mm	100x150
Schnittleistung LxH 60° in mm	50x56
Sägebandgeschwindigkeit in m/min	23/34/54
Bruttogewicht in kg	84
Verpackungsbreite in mm	442
EAN Code	9120058372896

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**