



#### **Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 50x25mm lichtgrau**

Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 50x25mm lichtgrau  
Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : HNG5002507035B

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

HNG5002507035B

#### **Technische Merkmale**

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Farbe                                               | lichtgrau           |
| RAL Farbnummer                                      | 7035                |
| Kanalhöhe                                           | 50 mm               |
| Kanalbreite                                         | 25 mm               |
| Länge                                               | 2000 mm             |
| Lichter/innerer Querschnitt                         | 918 mm <sup>2</sup> |
| Anzahl Leitungen 1,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40% | 43                  |
| Anzahl Leitungen 2,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40% | 31                  |
| Anzahl Leitungen 1,0 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40% | 60                  |
| Bodenlochungen                                      | EN 50085-2-3:1999   |
| Kriechstromfest                                     | Ja                  |
| Selbstverlöschend                                   | Ja                  |
| Werkstoff                                           | PPO                 |
| Halogenfrei                                         | Ja                  |
| UL 94 Klassifizierung                               | V1                  |