



BA740080

#### Verdrahtungskanal aus PVC BA7 40x80mm steingrau

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drathalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

#### Technische Merkmale

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Farbe                                               | steingrau            |
| RAL Farbnummer                                      | 7030                 |
| Kanalhöhe                                           | 40 mm                |
| Kanalbreite                                         | 80 mm                |
| Länge                                               | 2000 mm              |
| Lichter/innerer Querschnitt                         | 2118 mm <sup>2</sup> |
| Anzahl Leitungen 1,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40% | 73                   |
| Anzahl Leitungen 2,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40% | 52                   |
| Anzahl Leitungen 1,0 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40% | 101                  |
| Bodenlochungen                                      | EN 50085-2-3:1999    |
| Zulassungen                                         | EN50085-2-3          |
| Kriechstromfest                                     | Ja                   |
| Selbstverlöschend                                   | Ja                   |
| Werkstoff                                           | PVC                  |
| Halogenfrei                                         | Nein                 |
| Klassifizierung Feuerfestigkeit                     | M1                   |
| UL 94 Klassifizierung                               | V0                   |