



EK003



Raumthermostat elektronisch mit Ein/Aus-Schalter

Raumthermostat elektronisch mit Ein/Aus-Schalter

Bimetall Raumthermostate für Heizung und Klimaanlage. Die Raumthermostate besitzen eine empfindliches Bimetall-Element mit hoher Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Die Thermostate besitzen eine thermische Rückführung und eine Kontrolllampe die den Heizungsbetrieb anzeigt. Der Einstellbereich kann mittels Steckreiter auf einen Temperaturbereich begrenzt werden.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : EK003

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Kontaktbelastbarkeit	8A 250V AC1
Temperatur	5...30 °C
Schalt-Temperaturdifferenz	≈ 0.3 K
Betriebstemperatur	0...50 °C
Leiterquerschnitt (flexibel)	1...2.5 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1.5...4 mm ²
Energieeffizienzklasse	IV (2%)
Abmessungen (B x H x T)	80 x 80 x 30 mm
LED	mit Kontroll-LED für Ein/Aus
Montageart	für Aufputzmontage oder Montage auf Unterputzdosen geeignet
Schalten	mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für Ein
Regelung	Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung
thermische Rückführung	mit thermischer Rückführung über Software
Anschlussart	mit Schraubklemmen