


T30AW3REQ1

Opto-Sensor – Einweglichtschranke





Technische Daten

Typ	T30AW3REQ1
Ident-No.	3037074
Optische Daten	
Funktion	Einwegschranke
Betriebsart	Sender / Empfänger Paar
Reichweite	60000 mm
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	20...250 VAC
AC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 200 mA
Ausgangsfunktion	hellschaltend, Relaisausgang
Schaltfrequenz	≤ 40 Hz
Bereitschaftsverzug	≤ 100 ms
Ansprechzeit typisch	< 16 ms
Mechanische Daten	
Bauform	Rohr, T30
Abmessungen	Ø 30 x 45 x 40 x 64 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff
Linse	Kunststoff, Acryl
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, 1/2", PVC
Aderzahl	4
Umgebungstemperatur	-40...+70 °C
Schutzart	IP69
Besondere Merkmale	gekapselt Wash down
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb
Anzeige der Funktionsreserve	LED

Merkmale

- Stecker, M12 x 1, 4-polig
- Schutzart IP67/IP69K
- Umgebungstemperatur: -40...+70° C

Anschlussbild




Technische Daten

Tests/Zulassungen


Zulassungen

CE, UL, CSA


Montagezubehör




SMB1815SF 3053279
Montagewinkel, PBT-schwarz, für
PICO-GUARD Points



SMB30A 3032723
Montagewinkel, rechtwinklig,
Edelstahl, für Sensoren mit 30mm
Gewinde



SMB30FAM10 3011185
Montagewinkel, Edelstahl, für 30mm-
Gewinde, Gewinde M10 x 1,5



SMBAMS30P 3073135
Montageplatte, Edelstahl, für
Sensoren mit 30 mm Gewinde