

LED-Innenleuchte ohne Sensor

RS 200 C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
EAN 4007841 078775
Art.-Nr. 078775



LED

long life LED 25.000 h



indoor light

3000 K

3000K warm-white



IP54



connectable via bluetooth



Settings via App



CE



Light source not
exchangeable

Funktionsbeschreibung

Indoor-Highlight. Die RS 200 C ist die erste STEINEL Connect LED-Innenleuchte in unserem Indoor-Sortiment. Extra schnelle Vernetzung, Einstellung und Bedienung per Bluetooth. Mit edlem Alu-Gehäuse (anthrazit). Ideal für Decken und Wände. Mit warmweißen 3000 K Ambientelicht. Auch mit Sensor erhältlich.

Technische Daten

Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Nein
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Bluetooth, Smartphone, Tablet
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
VPE1, EAN	4007841078775
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Treppenhaus, Innenbereich, Funktionsraum / Nebenraum, Flur / Gang, Aufenthaltsraum
Farbe	Anthrazit
Montageort	Wand, Decke
Montageart	Decke, Wand
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I

HF-Technik	5,8 GHz
Sendeleistung	< 1 mW
Lichtstrom Gesamtprodukt	1165 lm
Gesamtprodukt Effizienz	68 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Bluetooth Mesh Connect

LED-Innenleuchte ohne Sensor

RS 200 C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
EAN 4007841 078775
Art.-Nr. 078775




Technische Daten

Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigenverbrauch	0,5 W
Montagehöhe max	4,00 m

Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Leistung	17,1 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1

Maßzeichnung



Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

