



HA354

**Lasttrennschalter 3polig 250A mit Trennungsanzeige**

Lasttrennschalter 3polig 250A mit Trennungsanzeige

Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 zur EIN/AUS-Schaltung in Anlagen. Aufgebaut in modularer Bauform zum Aufschnappen auf DIN-C-Hutprofilschiene oder zum Aufbau auf Montageplatte.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : HA354

gewähltes Fabrikat/Typ: ' \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ '  
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

**Technische Merkmale**

Nennstrom	250 A
Polanzahl	3 P
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	max. 150mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	120mm <sup>2</sup>
Isolationsspannung	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V
Verlustleistung pro Pol	5.8 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	17.4 W
Schaltleistung bei 400 V in AC1	164 kW
Motorantrieb optional	Nein
Betriebstemperatur	-20...70 °C
Verriegelbar	Ja
Schutzart	IP00
Steuerungsart	langer Drehgriff
Höhe installiertes Produkt	160 mm
Breite installiertes Produkt	180 mm
Tiefe installiertes Produkt	130 mm