



ESC440

### Installationsschütz 40A 4 Schließer 230V

Installationsschütz 40A 4 Schließer 230V

Schütz in kompakter Bauweise nach DIN EN 61095 (VDE 0637-3) mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung.

Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : ESC440

gewähltes Fabrikat/Typ: ' \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

### Technische Merkmale

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Kontaktart                                     | 4S                      |
| Nennstrom                                      | 40 A                    |
| Anzahl Module                                  | 3                       |
| Isolationsspannung                             | 440 V                   |
| Stoßspannungsfestigkeit                        | 4 kV                    |
| Frequenz                                       | 50                      |
| Betriebstemperatur                             | -10...50 °C             |
| Lager-/Transporttemperatur                     | -40...80 °C             |
| Anschlussart                                   | Schraubtechnik          |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter      | 1,5 - 16mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter        | 1,5 - 25mm <sup>2</sup> |
| Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele     | 1000000                 |
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele    | 30000                   |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom          | 14.3 W                  |
| Höhe installiertes Produkt                     | 85 mm                   |
| Breite installiertes Produkt                   | 54 mm                   |
| Tiefe installiertes Produkt                    | 60 mm                   |
| Kontaktanzahl                                  | 4                       |
| Anzugsverbrauch                                | 62.5 VA                 |
| Steuerspannung AC                              | 230 V                   |
| Steuerspannung DC                              | 0 V                     |
| Strombelastbarkeit bei AC7 Kategorie A         | 40 A                    |
| Strombelastbarkeit bei AC7 Kategorie B         | 25 A                    |
| Schaltleistung bei 230 V in AC7 in Kategorie A | 7.3 kW                  |
| Schaltleistung bei 230 V in AC7 in Kategorie B | 2.6 kW                  |
| Schaltleistung bei 400 V in AC7 in Kategorie A | 22 kW                   |
| Schaltleistung bei 400 V in AC7 in Kategorie B | 7.8 kW                  |