



SRC04005

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 400/5A 5VA Klasse 1

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 400/5A 5VA Klasse 1
Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : SRC04005

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Betätigungsart	Aufsteckstromwandler
Umwandlungsverhältnis	400A ; 5A
Genauigkeitsklasse	1
Leistung	5 VA
Anschlussart	Schraubanschluss
Frequenz	50/60
Isolationsspannung	3 kV
Betriebstemperatur	-40...40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...40 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 6mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 6mm ²
Höhe installiertes Produkt	70 mm
Breite installiertes Produkt	50 mm
Tiefe installiertes Produkt	30 mm
Schutzart	IP10
Maximalstrom Primärseite	400 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A
Montageart	DIN-Schiene oder Montageplatte
Schieneabmessung	30x10 mm / 25x15 mm / 20x20 mm
Höhe der Öffnung	20 mm
Breite der Öffnung	29.5 mm
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3.6 W