



SRF25005

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1034 2500/5A 30VA Klasse 1

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1034 2500/5A 30VA Klasse 1
Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SRF25005
gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Betätigungsart	Aufsteckstromwandler
Umwandlungsverhältnis	2500A ; 5A
Genaugigkeitsklasse	1
Leistung	30 VA
Durchmesser der Öffnung	85 mm
Anschlussart	Schraubanschluss
Frequenz	50/60
Isolationsspannung	3 kV
Betriebstemperatur	-40...40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...40 °C
Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter	1,5 - 6mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 6mm ²
Höhe installiertes Produkt	160 mm
Breite installiertes Produkt	135 mm
Tiefe installiertes Produkt	40 mm
Schutzart	IP10
Maximalstrom Primärseite	2500 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A
Montageart	DIN-Schiene oder Montageplatte
Schieneabmessung	2x100x10 mm / 80x50 mm / Rundleiter d = max. 85 mm
Höhe der Öffnung	85 mm
Breite der Öffnung	101 mm
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	14 W