



SRD15005

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 613 1500/5A 5VA Klasse 1

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 613 1500/5A 5VA Klasse 1
Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : SRD15005

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Betätigungsart	Aufsteckstromwandler
Umwandlungsverhältnis	1500A ; 5A
Genauigkeitsklasse	1
Leistung	5 VA
Durchmesser der Öffnung	45 mm
Anschlussart	Schraubanschluss
Frequenz	50/60
Isolationsspannung	3 kV
Betriebstemperatur	-40...40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...40 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 6mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 6mm ²
Höhe installiertes Produkt	108 mm
Breite installiertes Produkt	85 mm
Tiefe installiertes Produkt	30 mm
Schutzart	IP10
Maximalstrom Primärseite	1500 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A
Montageart	DIN-Schiene oder Montageplatte
Schieneabmessung	60x10 mm / 50x30 mm / Rundleiter d = max. 45 mm
Höhe der Öffnung	45 mm
Breite der Öffnung	65 mm
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	13.5 W