

Reolink DUO PTZ WiFi

intelligente 4K WLAN-Überwachungskamera mit zwei Objektiven, Autozoom und Verfolgung

EAN: 6975253988259



Die Reolink DUO PTZ WiFi - 8 MP Ultra HD Überwachungskamera nimmt 4K-Bilder mit hoher Detailgenauigkeit auf.

Die Weitwinkelansicht, die mit einem Weitwinkelobjektiv aufgenommen wird, erfasst Hintergrundinformationen, während die Nahaufnahme, die mit einem Teleobjektiv aufgenommen wird, scharfe Details erfasst. Beide Ansichten können gleichzeitig auf dem gleichen Bildschirm dargestellt werden.

Diese PTZ-Kamera kann mit einer horizontalen Drehung von 355° und einer vertikalen Drehung von 90° sowohl im Weitwinkel- als auch im Nahbereich bewegte Personen und Fahrzeuge verfolgen.

Was bedeutet Dual Tracking?

Dual Tracking bezieht sich auf die beiden Möglichkeiten, ein Objekt mit einer DUO PTZ WiFi-Kamera gleichzeitig in der Weitwinkel- und der Nahansicht automatisch zu verfolgen.

In der Weitwinkelansicht, die vom Weitwinkelobjektiv der Kamera erfasst wird, schwenkt und neigt sich die Kamera, um erkannte Objekte in ihrem Sichtfeld zu halten. In der Nahaufnahme, die durch das Zusammenspiel der beiden Objektive entsteht, zoomt die Kamera auf das Zielobjekt im Sichtfeld der Kamera, um dessen Bewegung genau zu verfolgen.

Die DUO PTZ WiFi-Kamera setzt fortschrittliche Technologien ein, um Details und Schärfe im gezoomten Bild wiederherzustellen und die Bildqualität zu optimieren.

Die Reolink DUO PTZ WiFi unterscheidet durch ihre intelligente Erkennung Personen, Fahrzeuge und Haustiere* von anderen Objekten. Mit dem eingebauten Mikrofon und Lautsprecher können in Echtzeit Gespräche mit der von der Kamera erkannten Person geführt werden.

* **Hinweis:** Derzeit können mit der Haustiererkennung nur Hunde und Katzen erkannt werden (Beta-Version).

Mit zwei IR LEDs und zwei Scheinwerfern ausgestattet, bietet DUO PTZ WiFi Nachtsicht in Vollfarbe und in Schwarz-Weiß, um einem breiten Spektrum von Anforderungen gerecht zu werden, scharfe Sicht bei Nacht zu gewährleisten und ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln.

Mit 5 GHz (5,8GHz) WLAN genießen Sie die flüssige Live-Ansicht mit höherer Datenrate und besserer Anti-Interferenz-Fähigkeit. Sie können auch das 2,4GHz-Band für die Übertragung über große Entfernungen verwenden. Flexible Auswahl, einfache Installation.

Dieses Modell unterstützt Zeitraffer-Videoaufnahmen. So können Sie die Entstehung von Schnee in Ihrem Garten aufzeichnen, den gesamten Bauprozess in Minutenschnelle verfolgen oder die schöne Aussicht von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang genießen.

* **Hinweis:** Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Kamera an einen NVR angeschlossen ist. NUR die Weitwinkelansicht unterstützt den Zeitraffer.

Das widerstandsfähige Gehäuse ermöglicht es der Kamera, rauen Witterungsbedingungen wie hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und Kälte standzuhalten und eine dauerhafte Leistung sicherzustellen.

Diese intelligente IP-Kamera unterstützt 24/7 kontinuierliche Aufzeichnung, bewegungsgesteuerte oder geplante Aufzeichnung. Alle Videos können auf microSD-Karte bis zu 256 GB (separat erhältlich), Reolink NVR oder FTP-Server gespeichert werden.

Falls die Videos über einen längeren Zeitraum gespeichert oder mehrere Kameras zentral verwaltet werden sollen, sind kompatible Reolink NVR oder Überwachungssysteme zu empfehlen.

Die App/Client von REOLINK sind benutzerfreundliche Software und ermöglichen den lokalen oder Fernzugriff auf IP-Kameras und NVRs über mobile Geräte oder PCs. Auf diese Weise sind Überwachung und Live-Streaming jederzeit und von überall möglich.

Automatische Verfolgung und Warnungen in Echtzeit

Wenn die Kamera eine verdächtige Situation erkennt, sendet sie eine Live-Warnung an das Gerät und erfasst detailliertere Informationen mit automatischem Tracking-Video zur schnellen Reaktion.

Live-Ansicht und Dual-Ansicht

Live-Ansicht des Ereignisses mit Vollansicht und Nahaufnahme auf demselben Bildschirm. Einfach und intuitiv.

Einfache und intelligente Wiedergabe

Die gespeicherten Videos können wiedergegeben, nach Erkennungsarten gefiltert und über die Zeitleiste gesteuert werden, um schnell das zu finden, was gewünscht wird.

Benutzerdefinierte Bewegungszone

Die Bewegungszone kann individuell angepasst werden. Dabei können Bereiche ausgeblendet werden, in denen die Kamera keine Bewegung erkennen soll.

Diese Kamera kann über Google Assistant per Sprachsteuerung bedient werden*. Die Live-Übertragung der Kamera kann dann über Google Nest Hub oder einen Chromecast-fähigen Fernseher erfolgen.

***Hinweis:** Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Kamera an einen NVR angeschlossen ist. NUR die Weitwinkelansicht unterstützt Google Assistant.

Hauptmerkmale

- 8 Megapixel 4K UHD Auflösung
- Weitwinkel- und Teleobjektiv
- Dual-Objektiv - Dual-Ansicht - Dual-Tracking
- 5 Ghz / 2,4 Ghz Dualband-WLAN
- Intelligente Personen- und Autoerkennung
- Echtzeit-Bewegungserkennung und Benachrichtigungen
- Zwei-Wege-Audio
- Zwei Arten der Nachtsicht
- Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten bis 256 GB
- Wetterfest
- Zeitraffer-Videoaufnahmen

Lieferumfang

- Reolink DUO PTZ WiFi 8 MP Überwachungskamera
- Netzadapter
- Verlängerungskabel 4,5 Meter
- Netzkabel
- Kurzanleitung
- Montagezubehör
- Wasserfeste Hülle für Netzwerkanschluss
- Lochschablone zur Montage

Technische Daten

	Modell	Reolink DUO PTZ WiFi
Video & Audio	Bildsensor	1/3" +1/2,8" CMOS-Sensor
	Videoauflösung	Standard: 3840 x 2160 (8,0 Megapixels) bei 25 Frames/Sek
	Objektiv	f=2.8 mm F=1.6, f=8 mm F=1.6
	Videoformat	H.264, H.265
	Sichtfeld	Horizontal: 104°-38°
		Vertikal: 60°-21°
	Zoom	6X Hybridzoom
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 15 Meter (50 ft) (LED: 2 Stück / 850 nm)
	Farbige Nachtsicht	Spotlight: 2 Stück / 6500K / 450 Lumen
Audio	Zwei-Wege-Audio	
Strom	DC Strom	DC 12 V/1 A, <12 W
Schnittstelle	Strom	DC Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 x 10/100 M RJ45
	Speicherung	MicroSD-Kartenslot (Max. 256 GB)
	Audio	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
Schwenken und Neigen	Schwenk- & Neige	Schwenk: 355°, Neige: 0°~90°
	Schwenkgeschwindigkeit	2.5° ~ 90°/ Sek. (einstellbar)
	Neige geschwindigkeit	1.5° ~ 60°/ Sek. (einstellbar)
	Preset	32
	Auto-Tracking	Unterstützt
WLAN	WLAN-Standard	IEEE 802.11a/b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4GHz/5GHz
	WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK
Software und Funktion	Bildfrequenz	Mainstream: 2 fps – 25 fps
		Substream: 4 fps – 20 fps
	Bitrate	Mainstream: 4096 Kbps-8192 Kbps
		Substream: 128 Kbps – 1228 Kbps
	Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Smarte Alarmer	Bewegungs-/Personen-/Autoerkennung; Haustiererkennung (Beta-Version)
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung (standard); 24/7 Aufzeichnung; Aufzeichnung nach Zeitplan
	Methode der Verfolgung	Digital Tracking; Tracking Priorität: Schwenken/Neigen; Tracking Priorität: Digital
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream)	
Smart Home	Google Assistant	
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%
	Wetterbeständigkeit	Unterstützt
Abmessungen	Größe	228 x 147 x 129 mm
	Gewicht	1,21 kg