

# CONNECTOR

## NR. 9946

JETZT ORDERN!



Bestellnummer	9946.08
Maße CONNECTOR (L x B x H)	140 x 50 x 50 mm
Gewicht CONNECTOR	61,0 g
Basismaterial	Kunststoff
Verpackung	lose (1)



GRÖßERE  
REICHWEITE



SICHERES  
ARBEITEN



STABILE  
VERBINDUNG



GEWINDE  
3/4-5 ACME

## SICHER SCHNEIDEN AUF DISTANZ. NEUE OPTIONEN DANK CONNECTOR.

Manchmal ist ein Schneidgut zu hoch oder zu weit weg und damit nur schwer für Sie erreichbar. Der neue CONNECTOR von MARTOR hilft Ihnen, Entfernungen beim Schneiden zu überbrücken.

### REICHWEITE VERGRÖßERN

Sie können den CONNECTOR mit einer (Teleskop-) Stange zusammenschrauben, die über ein 3/4-5 ACME Gewinde verfügt. So gewinnen Sie ein Vielfaches an Länge hinzu, um sicher und effizient arbeiten zu können.

### PERFEKT KOMBINIEREN

Der neue CONNECTOR lässt sich mit unseren vielseitigen Sicherheitsmessern SECUMAX 350, 350 SE, 150 und 148 verbinden – und zwar auf sehr einfache und stabile Weise. So erweitern Sie nicht nur Ihren Aktionsradius, sondern auch den Einsatzbereich Ihrer Schneidwerkzeuge.

SECUMAX 350 MIT CONNECTOR



SECUMAX 150 MIT CONNECTOR



THE SAFER WAY TO CUT.

**martor**

# CONNECTOR NR. 9946

## TECHNISCHE MERKMALE



Über die Stellschraube können Sie den Winkel des CONNECTORS flexibel verändern. Sie haben die Wahl zwischen diversen Einstellungen.



Während Sie das Messer formschlüssig fixieren, nutzen Sie auf der anderen Seite eine Stange (nicht im Lieferumfang) mit  $\frac{3}{4}$ -5 ACME Gewinde (Länge: mindestens 40 mm), wie z.B. die TELESKOPSTANGE von MARTOR.

## EINSETZBARE MESSER

						
<b>Produktname</b>	SECUMAX 350	SECUMAX 350	SECUMAX 350 SE	SECUMAX 350 SE	SECUMAX 150	SECUMAX 148
<b>Bestellnummer</b>	NR. 350001.02 1 im Einzelkarton	NR. 350005.02 1 im Einzelkarton	NR. 350040.02 1 im Einzelkarton	NR. 350045.02 1 im Einzelkarton	NR. 150001.12 10 im Karton (lose)	NR. 148001.12 10 im Karton (lose)
<b>Montierte Klinge</b>	NR. 3550 	NR. 3448 	NR. 3550 	NR. 3448 	Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingienstärke 0,30 mm.	Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingienstärke 0,50 mm.
<b>Basismaterial</b>	Glasfaserverstärkter Kunststoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff	Recycelter Kunststoff	Recycelter Kunststoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

## VIELFÄLTIG VERWENDBAR – BEISPIELE



## GEPRÜFTE SICHERHEIT

Mit dem CONNECTOR arbeiten Sie effizient und sicher. Die GS-Zertifizierung der eingesetzten Sicherheitsmesser bleibt bestehen. Mit dem GS-Zeichen wird unseren Produkten bescheinigt, dass sie den Anforderungen des § 21 ProdSG (Produktsicherheitsgesetz) entsprechen.

## HINWEISE ZUR (TELESKOP-) STANGE

Der CONNECTOR wurde ursprünglich für den amerikanischen Markt entwickelt. Daher ist das Gewinde auf amerikanische Maße ausgelegt:  $\frac{3}{4}$ -5 ACME. Die Gewindelänge muss mindestens 40 mm betragen.

Die optimale Lösung ist die TELESKOPSTANGE von MARTOR (Bestellnummer 9945.08). Sie ist stufenlos von 42 bis 95 cm ausziehbar. CONNECTOR und TELEKOPSTANGE gibt es auch zusammen im CONNECTOR SET (Bestellnummer 9947.09).