



IP21

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Betriebsspannung	230 V~ +10%/-15%
Frequenz	50/60
Schaltstrom (ohmsch)	max. 10 A
Leistungsaufnahme (Standby)	0.3 W
Energiesparlampen	10 x 20 W
12 V Halogenlampen	1500 VA
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000
Leuchtstofflampen mit EVG	8 x 58 W
Empfohlene Montagehöhe	2.5...3.5 m
Erfassungsfeld Ø, am Fußboden	≈ 6 m
Haupt-Designlinie	Bewegungsmelder
Farbe	polarweiß matt
Nachlaufzeit, einstellbar	5 s...30 min
Ansprechhelligkeit, einstellbar	≈ 5...1000 lx
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Aufbauhöhe	61 mm
Leiterquerschnitt	1...2.5 mm²
Abmessungen (Ø x H)	90 x 61 mm
Funktion	nur als Einzelgerät einsetzbar
Energieverbrauch	Energieeinsparung durch anwesenheits- und helligkeitsabhängiges Ein- und Ausschalten von Licht, niedriger Eigenenergiebedarf
Einstellungen	mit Potenziometern zur Einstellung von Ansprechhelligkeit und Nachlaufzeit
Potenzialfrei	nicht potenzialfrei
Bestandteil	mit Befestigungsmaterial
Montageart	für Deckenmontage, mit Federbügeln für Deckeneinbau
Anschlussart	mit Steckklemmen

Zentraltext

Schaltet bei unterschrittener Ansprechhelligkeit und
Personenbewegung für die Dauer der Nachlaufzeit
ein.

Hinweistext Bildpreisliste/Katalog

Neutralleiter erforderlich!