




CDF525D



### Fehlerstromschutzschalter 2 polig 10kA 25A 30mA Typ F

Fehlerstromschutzschalter 2 polig 10kA 25A 30mA Typ F

Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11) mit Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige.

Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : CDF525D

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

### Technische Merkmale

Typ des Fehlerstromschutzes	F
Bemessungsfehlerstrom	30 mA
Nennstrom	25 A
Polart	1P+N
Bemessungskurzschlussstrom Inc nach EN 61008-1	10 kA
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 V
Frequenz	50
Polanzahl	2 P
Isolationsspannung	500 V
Stoßspannungsfestigkeit	4000 V
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1.77 W
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	10000
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	20000
Anzahl Module	2
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Breite installiertes Produkt	36 mm
Tiefe installiertes Produkt	70 mm
Betriebstemperatur	-25...70 °C
Lager-/Transporttemperatur	-55...70 °C
Anschlussquerschnitt des Zugangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1 / 16 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter, vorgeschaltete Klemmen mit Schrauben	1 / 25 mm <sup>2</sup>
Nennstrom bei -25° C	25 A
Nennstrom bei -20° C	25 A
Nennstrom bei -15° C	25 A
Nennstrom bei -10° C	25 A
Nennstrom bei -5° C	25 A
Nennstrom bei 0° C	25 A
Nennstrom bei 5° C	25 A

Nennstrom bei 10° C	25 A
Nennstrom bei 15° C	25 A
Nennstrom bei 20° C	25 A
Nennstrom bei 25° C	25 A
Nennstrom bei 30° C	25 A
Nennstrom bei 35° C	25 A
Nennstrom bei 40° C	25 A
Nennstrom bei 45° C	25 A
Nennstrom bei 50°C	25 A
Nennstrom bei 55° C	25 A
Nennstrom bei 60°C	25 A
Nennstrom bei 65°C	25 A
Nennstrom bei 70°C	25 A