

Powerline PoE Adapter

Art.-Nr. ITAC10320



-
- Datenübertragung über vorhandenes Stromnetz
 - 2 x RJ45 (2 x PoE 802.3af oder 1 x PoE 802.3at)
 - Unterstützt PoE zum direkten Betrieb Ihres PoE fähigen Netzwerkgerätes am Powerline Adapter
 - Schnelle Übertragungsraten mit bis zu 1000 Mbit/s nach G.hn (HomeGrid-Standard)
 - Unterstützung von bis zu 16 Adaptern in einem Netzwerk
 - Sichere Übertragung durch 128 Bit AES Verschlüsselung
-

Netzwerk Plug-and-Play.

Mit dem Powerline PoE Adapter wird jede herkömmliche Steckdose im Handumdrehen zu einem sicheren und schnellen Netzwerkanschluss.

PoE nutzen und Netzteil sparen.

Betreiben Sie Ihr PoE fähiges Netzwerkgerät direkt über den Adapter, wodurch Sie auf zusätzliche Stromversorgung über ein Netzteil verzichten können (2 x PoE 802.3af oder 1 x PoE 802.3at).

Volle Flexibilität.

Erstellen Sie Ihr eigenes Netzwerk mit bis zu 16 Adaptern und kombinieren Sie dabei gerne mit unserem Powerline Adapter ITAC10300. Dabei funktioniert die Datenübertragung auch phasenübergreifend. Wobei in diesem Fall mit einer Einschränkung der Datenrate auf 80 bis 90 MBit/s zu rechnen ist.

Ohne auf Sicherheit zu verzichten.

ABUS Security Center



Security Tech Germany

Powerline PoE Adapter

Art.-Nr. ITAC10320

Mit nur einem Button konfigurieren Sie eine 128 Bit AES Verschlüsselung, die Ihre Datenübertragung sicher macht.

Powerline PoE Adapter

Art.-Nr. ITAC10320

Abmessungen	(LxBxH) 39 x 72 x 146 mm mm
Anschlüsse	2 x RJ45 (2 x PoE 802.3af oder 1 x PoE 802.3at)
Anwendungszweck	Allgemeine Überwachung
Breite	72 mm
Gehäusematerial	Plastik
Höhe	146 mm
Leistungsaufnahme	35 W
Lieferumfang 01 Beschreibung	Powerline PoE Adapter
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Ethernet-Kabel
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Sicherheitshinweise
Lieferumfang 03 Menge	1
Länge	39 mm
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Max. PoE Leistung pro Port	15,4 Watt
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Nettogewicht	0,3 kg

Netzwerk Standards	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Netzwerkanschluss	2x 10/100 Mbit/s Base-T auto-sense (PoE)
Netzwerkamera Protokolle	802.1D, 802.1Q, QoS, IGMP, MLD
PoE Standard	802.3af, 802.3af
Produktgruppe	Zubehör
Spannungsversorgung AC	110-240 V
Stromaufnahme	800 mA