

L x B x H: 60 mm x 24 mm x 30 mm ·  1/4



Anwendung:

Aufweiten von Federbein- und Traggelenkaufnahmen (zur Trennung des Federbeins vom Radlagergehäuse)

- Universeller Einsatz durch großen Spreizbereich 5 – 11,5 mm
- Sichtfenster zur Kontrolle des Spreizbereiches
- Mit Einlauffase zum optimierten Einführen des Spreizers in den Achsschenkel
- Gegenhalten mit SW 17 mm möglich
- Optimierte Endanschläge mit Sichtfenster
- Robuste, verstärkte Ausführung
- Kompakte Bauweise
- Made in Germany
- Antrieb:  1/4
- Abmessungen / Länge: 60 mm x 24 mm x 30 mm
- Für Handbetätigung

Artikelnummer

4912-5 N