

Artikel-Nr. : 6SL3544-0FB21-1FC0

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :



Abbildung ähnlich

Elektrische Daten	
Betriebsspannung über	
Externe Stromversorgung	DC 24 V
Kommunikation	
Kommunikation	PROFINET, EtherNet/IP, PROFIsave
Ein- / Ausgänge	
Digitaleingänge-Standard	
Anzahl	6 (nicht potenzialgetrennt)
Digitaleingänge-Fail Safe	
Anzahl	3 (optional zu sicheren Eingängen parametrierbar)
Digitalausgänge	
Anzahl	2 (0,5 A, gespeist über geschaltete DC 24 V, potenzialgetrennt)
Digitalausgänge-Fail Safe	
Anzahl	1 (optional zu sicherem Digitalausgang parametrierbar)
Analogeingänge	
Anzahl	2 (0 ... 10 V)
Regelungsverfahren	
U/f linear / quadratisch / parametrierbar	Ja
U/f mit Flusststromregelung (FCC)	Ja
Vector-Regelung, geberlos	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
Betrieb	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Lagerung	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchte	
Betrieb, max.	95 % bei 40 °C (104 °F); RH, Betauung nicht zulässig
Technologie	
Positionierfunktionalität	Nein
Ausführung der Schnittstelle	Push Pull-Stecker über LWL
Mechanische Daten	
Schutzart	IP65 / UL Type 3
Nettogewicht	1,5 kg (3,31 lb)
Maße	
Breite	153 mm (6,02 in)
Höhe	208 mm (8,19 in)
Tiefe	118 mm (4,65 in)