



HTN635C

#### **SLS Schalter 4 polig 3P+N Cs-Charakteristik 35A für Hutschienenmontage**

SLS Schalter 4 polig 3P+N Cs-Charakteristik 35A für Hutschienenmontage  
SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 2. SLS in 1-oder 3-poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Zur direkten Montage auf Hutschiene. Der serienmäßige (Keine Vorschläge) ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten, für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : HTN635C

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

#### **Technische Merkmale**

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Auslösercharakteristik                      | Cs                      |
| Nennstrom                                   | 35 A                    |
| Polart                                      | 3P+N                    |
| Montageart                                  | DIN-Schiene (REG)       |
| Einstellung des thermischen Auslösers in AC | 1.13 / 1.45 In          |
| Isolationsspannung                          | 690 V                   |
| Polanzahl                                   | 4 P                     |
| Anzahl Module                               | 6                       |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter   | 1,5 - 35mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter     | 1,5 - 50mm <sup>2</sup> |
| Höhe installiertes Produkt                  | 110 mm                  |
| Breite installiertes Produkt                | 108 mm                  |
| Tiefe installiertes Produkt                 | 85 mm                   |
| Verlustleistung pro Pol                     | 5.6 W                   |