

Produkttyp-Bezeichnung	IE Connecting Cable M12-90/M12-90	
Produktbeschreibung	Flexible Steckleitung (4-adrig), Vorzugslänge, vorkonfektioniert mit zwei 4-poligen M12-Steckern (D-kodiert, 90° Kabelabgang)	
	IE Connecting Cable M12-90/M12-90, vorkonf. IE FC Trailing Cable GP, mit 2 M12 Steckern (D-kodiert) Länge 3,0m.	
		
Eignung zur Verwendung	Zur Verbindung von Industrial Ethernet-Teilnehmern (z.B. SIMATIC ET200 und SCALANCE XP-200) in Schutzart IP 65/67	
Leistungsbezeichnung	2YY (ST) CY 2x2x0,75/1,5-100 LI GN	
Leitungslänge	3 m	
Elektrische Daten		
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	2	
Dämpfungsmaß je Länge		
• bei 10 MHz / maximal	0,063 dB/m	
• bei 100 MHz / maximal	0,213 dB/m	
Wellenwiderstand		
• bei 1 MHz ... 100 MHz	100 Ω	
relative symmetrische Toleranz		
• des Wellenwiderstands bei 1 MHz ... 100 MHz	5 %	
Nahnebensprechdämpfungsmaß je Länge		
• bei 1 MHz ... 100 MHz	0,5 dB/m	
Kopplungswiderstand je Länge / bei 10 MHz	20 mΩ/m	
Schleifenwiderstand je Länge / maximal	120 mΩ/m	
Betriebsspannung		
• Effektivwert	80 V	
prozentualer NVP-Wert	66 %	
Mechanische Daten		
Anzahl der elektrischen Adern	4	
Ausführung des Schirms	Überlappede alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnnten Kupferdrähten	
Aderdurchmesser		
• der AWG22-Ader	0,75 mm	
Außendurchmesser		
• des Innenleiters	0,75 mm	
• der Aderisolierung	1,5 mm	
• des Kabelinnenmantels	3,9 mm	
• des Kabelmantels	6,5 mm	
symmetrische Toleranz des Außendurchmessers / des Kabelmantels	0,2 mm	
Material		
• der Aderisolierung	Polyethylen (PE)	
• des Kabelinnenmantels	PVC	
• des Kabelmantels	PVC	
Farbe		

• der Aderisolierung der Datenadern • des Kabelmantels	weiß/gelb/blau/orange grün
Biegeradius	
• bei einmaligem Biegen / minimal zulässig • bei mehrmaligem Biegen / minimal zulässig • bei ständigem Biegen	32,5 mm 49 mm 100 mm
Anzahl der Biegezyklen	3000000; Schleppkettentauglich für 3 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 100 mm, einer Geschwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleunigung von 4 m/s ²
Zugbelastung / maximal	150 N
Gewicht je Länge	68 kg/km
Stecker	
Ausführung der Steckerverriegelung	geschraubt
Ausführung der Steckverbindung	M12-90
Steckercodierung	M12
• der M12-Rundsteckverbinder	D kodiert
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb • während Lagerung • während Transport • während Montage • Anmerkung	-25 ... +75 °C -25 ... +75 °C -25 ... +75 °C -10 ... +60 °C Elektrische Eigenschaften gemessen bei 20 °C, Prüfungen gemäß DIN VDE 0472
Brandverhalten	flammwidrig nach UL 1685 (CSA FT 4)
chemische Widerstandsfähigkeit	
• gegen Mineralöl • gegen Fett	bedingt widerstandsfähig bedingt widerstandsfähig
radiologische Widerstandsfähigkeit / gegen UV-Strahlung	widerstandsfähig
Schutzart IP	IP65, IP67
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein	
Produkteigenschaft	
• halogenfrei • siliconfrei	Nein Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
UL -/ETL-Listing / 300 V Rating	Ja; c(ETL)us, CMG FT4 / (ETL)us PLTC / Sun Res / OIL RES
UL -/ETL-Style / 600 V Rating	Ja; cRUus AWM 21694 AWM I A/B 60°C 600V FT2
Eignungsnachweis	UL 2238
• EAC-Zulassung • CE-Kennzeichnung • RoHS-Konformität	Ja Ja Ja
Standard für strukturierte Verkabelung	Cat5e
Schiffklassifikationsgesellschaft	
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) • Bureau Veritas (BV) • Det Norske Veritas (DNV) • Germanischer Lloyd (GL) • Lloyds Register of Shipping (LRS) • Nippon Kaiji Kyokai (NK) • Polski Rejestr Statkow (PRS)	Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Referenzkennzeichen	
• gemäß IEC 81346-2:2009 • gemäß IEC 81346-2:2019	WG WGB
Weitere Informationen / Internet-Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool • zur Webseite: Industrielle Kommunikation • zur Webseite: Industry Mall • zur Webseite: Information and Download Center • zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker • zur Webseite: Bilddatenbank	http://www.siemens.com/tia-selection-tool http://www.siemens.com/simatic-net https://mall.industry.siemens.com http://www.siemens.com/industry/infocenter https://sie.ag/2QdlxcP http://automation.siemens.com/bilddb

- zur Webseite: CAX-Download-Manager
- zur Webseite: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

letzte Änderung:

13.06.2023 