



FWB81D

Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 96PLE, 1x8 Reihen 1250x300x161mm, leer mit Tür

Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 96PLE, 1x8 Reihen 1250x300x161mm, leer mit Tür
Feldverteiler AP nach DIN EN 61 439-1/3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis
125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus
pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Leerschrank ohne Einbausatz.
Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten,
zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem
Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer
Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und Klappgriff
plombierbar. Austauschbare Schließsysteme und Türen, siehe Zubehör.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : FWB81D

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____ / _____'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1250 mm
Breite installiertes Produkt	300 mm
Tiefe installiertes Produkt	165 mm
Anzahl Felder	1
RAL Farbnummer	9010
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Anzahl Module	12
Anzahl Reihen	8
Werkstoff	Stahl
Montageart	Aufputz / Aufbau