



FP23SN2

### Schrank, univers, IP44/II, 1950x800x205mm, leer

Schrank, univers, IP44/II, 1950x800x205mm, leer  
Einzelstandverteiler für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-2/-3 und Maßnorm DIN 43870. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 400 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP44, Schutzklasse II, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus Kunststoff. Durchsteckflansche oben eingebaut und unten offen, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienenenddurchführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Waagerechte Abfangschiene zur Stabilisierung im Schrank enthalten. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad Öffnungswinkel. Tür mit Stangenverschuß mit Dreipunktschließung. Sockelleiste (Höhe 100 mm) serienmäßig montiert mit abnehmbarer Frontblende.

**Hinweis:** Wand- und Bodenbefestigung notwendig! Türverschuß durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander anflanschbar.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : FP23SN2

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

### Technische Merkmale

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Schutzart                    | IP44             |
| Schutzklasse                 | Schutzklasse II  |
| Höhe installiertes Produkt   | 1950 mm          |
| Breite installiertes Produkt | 800 mm           |
| Tiefe installiertes Produkt  | 205 mm           |
| Anzahl Felder                | 3                |
| Montageart                   | Bodenbefestigung |
| RAL Farbnummer               | 9010             |
| Türschliessungstyp           | Knebelgriff      |
| Anzahl der Türen             | 2                |
| Anzahl der Schlösser         | 1                |
| Anzahl Reihen                | 12               |
| Werkstoff                    | Stahlblech       |
| Farbe                        | weiß             |
| Range-Name                   | univers          |