



Klemme, iPo-Steckanschluss, Doppelstock, Durchgangsklemme, 4mm<sup>2</sup>, grau

| Ausführung                                                |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Produkt-Markenname                                        | SENTRON              |
| Produkt-Bezeichnung                                       | Reihenklemmen        |
| Ausführung der Reihenklemme Klemmenebenen intern gebrückt | Nein                 |
| Betriebsspannung Bemessungswert                           | 500 V                |
| Schutzart und Schutzklasse                                |                      |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94                           | V0                   |
| Hauptstromkreis                                           |                      |
| Betriebsstrom Bemessungswert                              | 28 A                 |
| Erscheinungsbild                                          |                      |
| Farbe                                                     | grau                 |
| Produktdetails                                            |                      |
| Produktbestandteil erforderlich Abschlussplatte           | Ja                   |
| Anzahl                                                    |                      |
| Anzahl der Klemmenebenen                                  | 2                    |
| Anzahl der Klemmstellen je Klemmebene                     | 2                    |
| Anschlüsse                                                |                      |
| anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig                |                      |
| • minimal                                                 | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| • maximal                                                 | 6 mm <sup>2</sup>    |
| anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig               |                      |
| • mit Aderendbearbeitung minimal                          | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| • mit Aderendbearbeitung maximal                          | 4 mm <sup>2</sup>    |
| • ohne Aderendbearbeitung minimal                         | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| • ohne Aderendbearbeitung maximal                         | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Ausführung des Anschlusses                                |                      |
| • 1                                                       | sonstige             |
| • 2                                                       | sonstige             |
| Position der Anschlussklemme                              | oben                 |
| Mechanischer Aufbau                                       |                      |
| Höhe                                                      | 83,68 mm             |
| Höhe bei niedrigstbauender Montageart                     | 47,5 mm              |
| Tiefe                                                     | 45,85 mm             |
| Länge                                                     | 83,5 mm              |
| Befestigungsart                                           | Hutschiene TH35      |
| Material des Isolierkörpers                               | sonstige             |
| Umgebungsbedingungen                                      |                      |
| Umgebungstemperatur während Betrieb                       |                      |
| • minimal                                                 | -60 °C               |

• maximal

-105 °C

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung

Sonstige



[Bestätigungen](#)



[Bestätigungen](#)

Sonstige

Umwelt

[Sonstige](#)

[Umweltbestätigung](#)

## Weitere Informationen

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH6020-0AG00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WH6020-0AG00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WH6020-0AG00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH6020-0AG00)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





