



FB3008SN

Brandschutz Kleinverteiler, F90, 450x540x148mm

Brandschutz Kleinverteiler, F90, 450x540x148mm

Brandschutz-Klemmkasten F90/E30 zur Aufputz-Montage zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen zum Einbau von elektrischen Verbindungselementen. Prüfungen:

Brandkammertest bei einer amtlichen Materialprüfanstalt wurde durchgeführt. Die Anforderungen nach der MLAR (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie 2005) sind erfüllt. Baustoffe nach den Anforderungen der Klassifizierung A2-s1 d0 der DIN EN 13501-1 werden eingehalten. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (DIBt): Feuerwiderstandsklasse entsprechend einer Feuerwiderstandsdauer nach DIN 4102-2 (F90) sowie in Anlehnung an DIN 4102-12 (E30) Funktionserhalt elektrischer Leitungen. Klemmkasten in Schichtbauweise bestehend aus Rahmenplatten aus unbrennbares Brandschutzplatten nach DIN 4102-1. Geschlossener Boden, Deckel mit Griffmulde, Befestigungsmaterial und gegenüberliegende Kableinführung mit Kabelschott, im Brandfall selbsttätig aufschäumend. Vorgebohrte Löcher für einfache Befestigung der Einbauten.

Hinweis: Das Gehäuse kann mit verschiedenen Oberflächen (Dekor/Lack/Furnier/Metall) ab Hersteller versehen werden.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : FB3008SN

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Funktionserhalt

Höhe installiertes Produkt 450 mm

Breite installiertes Produkt 540 mm

Tiefe installiertes Produkt 148 mm

Anzahl Reihen 0

Farbe reinweiß RAL 9010

Montageart Aufputz / Aufbau

Oberfläche bedruckt

RAL Farbnummer 9010

Schutzart IP41

Schutzklasse Schutzklasse II