



VA48WWH

### Multimedia, volta, APV, 4-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür

Multimedia, volta, APV, 4-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür

Installationskleinverteiler Aufputz aus Kunststoff, nach DIN VDE 61439-3, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015 und zum Einbau von schutzisolierten VDI Komponenten.

Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.

Bestehend aus Kunststoffbodenplatte mit serienmäßigem Leitungsabfang, Lüftungstür aus Stahlblech mit geschlitztem Kunststoffeinsatz für ein besseres WLAN-Signal, pulverbeschichtet und eingebrannt und frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren.

Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff, Türanschlag rechts oder links.

Oberer Anschlussraum: Patch Panel und DIN-Hutschiene isoliert aufgerastet zur Aufnahme von unterschiedlichen Kommunikationsmodulen, für den geforderten Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) sind am Patch Panel 2 Schraubbefestigungen vorhanden. Beschriftungsmöglichkeit mit beiliegendem Bezeichnungstreifen zur Portbeschriftung.

Vormontierte gelochte Montageplatten aus verzinktem Stahlblech mit 3,2 mm Lochung sind eingebaut. Ein Universalhaltebügel kann für die schraublose Befestigung von VDI-Komponenten direkt auf dem Lochblech eingehängt werden.

Im unteren Anschlussraum ist eine 3-fach Schutzkontaktsteckdose (90° drehbar) montiert. Über eine Anschlussklemme sind die Steckdosen direkt anschließbar. Die Steckdosen sind mit einer beiliegenden Schutzkontaktabdeckung zur Einhaltung der Schutzklasse II bestückbar.

Hinweis: Ein Überspannungsschutzmodul Typ 3 kann direkt angeschlossen werden (nicht enthalten).

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : VA48WWH

gewähltes Fabrikat/Typ: ' \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

### Technische Merkmale

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Montageart                                   | Aufputz / Aufbau          |
| Anzahl Hutschienen                           | 1                         |
| Anzahl Reihen                                | 4                         |
| Anzahl Module                                | 48                        |
| Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm | 96                        |
| Höhe installiertes Produkt                   | 640 mm                    |
| Breite installiertes Produkt                 | 305 mm                    |
| Tiefe installiertes Produkt                  | 96.5 mm                   |
| Türschliessungstyp                           | Schnappverschluss         |
| Farbe                                        | reinweiß RAL 9010         |
| Tür Werkstoff                                | Metall,Kunststoff         |
| Glühdraht Test                               | nach EN 60695-2-11: 750°C |
| Schutzart                                    | IP30                      |
| Schutzklasse                                 | Schutzklasse II           |
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | IK05                      |
| Werkstoff                                    | Materialmix               |
| Halogenfrei                                  | Ja                        |