





TYA624D



Jalousieaktor 4fach, 6A /24V DC, KNX

Jalousieaktor 4fach, 6A /24V DC, KNX

Schaltausgang zum Schalten von 4 Jalousieausgängen. Über die Jalousiefunktion kann der Fahrbehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am Gerät eine Handbedienung, die auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden.

Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : TYA624D

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Montageart	REG
Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Leiterquerschnitt (flexibel)	0.75...2.5 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	0.75...2.5 mm ²
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	4 TE
Anzahl Module	4
Anschlussart	QuickConnect
Handschalter / -taster	4 Handbedientasten für Auf/Ab pro Kanal/Gerät
Betriebsart	Betriebsart für Jalousie oder Rolllade/Markise einstellbar
Bedienung	Handbedienung pro Kanal über Taste (Einflächenbedienung), Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion
LED	Status-LED integriert in Handbedientaste
Taste / Tasterknopf	mit beleuchteter Programmier-Taste
Funktion	mit Sonnenschutzfunktion ; mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm ; mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
Beschriftung	großes Beschriftungsfeld
Ansteuerung	zur Ansteuerung von max. 4 unabhängigen DC-Antrieben
Einstellungen	Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel einstellbar
Busankoppler	mit integriertem Busankoppler
Busanschluss	Busanschluss über Anschlussklemme
Anschlussart	mit QuickConnect Steckklemmen
Hinweistext Bildpreisliste/Katalog	Hinweise der Motorenhersteller beachten! Externe Spannungsversorgung 24 V= mit Schutztrennung erforderlich!