



DCW220NT-XJ

18 Volt Akku-Bandschleifer

- Bürstenlose Motor-Technologie für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- Regulierbare Geschwindigkeit über Gasgebeschalter sowie Drehzahlvorwahl über Rändelrad mit 5 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen von 198 – 320 m/min für materialspezifischen Einsatz
- Universal-Bandgröße von 75x533 mm
- Laufzeit von bis zu 12,5 Minuten mit einem 18 Volt XR 5 Ah Akku
- Air-Lock kompatible Staubabsaugung erfasst nahezu 90% des Staubes
- Wireless Tool Control (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine
- Werkzeuglose Einstellung der Schleifbandrolle für eine exakte Ausrichtung
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel
- Serienmäßig als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus

Serienmäßiger Lieferumfang

- Staubfangsack
- 1x 80er Schleifband
- T-STAK Box VI

Technische Daten

Akku-Technologie	18 Volt XR
Leerlaufdrehzahl (min-1)	198 - 320
Drehzahlvorwahl	5 Stufen
Bandgröße (mm)	75x533
Gewicht (inkl. 5 Ah-Akku; kg)	4,1
EAN	5035048793848
Triaxiale Vibration (m/s ²)	3,5
Unsicherheitsfaktor K1 (m/s ²)	1,5
Schalldruckpegel LPA (dB(A))	82
Schalleistungspegel LWA (dB(A))	90
Unsicherheitsfaktor (dB(A))	3