



DCS 571 NT-XJ

18 Volt Akku-Handkreissäge (Basisversion)

- Leistungsstarke und extrem handliche 18 Volt Akku-Handkreissäge mit sehr kompakten Abmessungen
- Optimal geeignet für schnelles und präzises Ablängen von Latten, Paneele, und Leisten
- Durch großdimensionierten Handgriff und entsprechender Maschinenbauweise auch problemlos im Einhand-Betrieb einsetzbar
- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter
- Vielseitig einsetzbar durch präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen
- Einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung sowie Depot mit integriertem Montageschlüssel
- Verwindungssteifer und robuster Aluminium-Sägeschuh und damit optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz
- Robuste, aber dennoch leichte Bauweise mit Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigem Aluminium
- Kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie gummierte, ergonomische Handgriffe für Sicherheit und Arbeitskomfort
- Exakte Längsschnitte bzw. präzises Ablängen durch genau einstellbaren Parallelanschlag aus robustem Metall
- Effiziente und AirLock-kompatible Staubabsaugung über entsprechenden Adapter
- Praktischer Einsatz durch robusten Sparrenhaken aus Metall
- Einsetzbar mit allen 18 Volt XR- oder XR Flexvolt-Akkus (nicht im Lieferumfang)
- Serienmäßig in T STAK-Box II und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR- oder XR Flexvolt-Akkus

Serienmäßiger Lieferumfang

- 24 Zahn HM-Sägeblatt
- Parallelanschlag
- AirLock-Adapter
- Sparrenhaken
- T STAK-Box II

Technische Daten

Akku	18 Volt
------	---------

Akku-Technologie	18 Volt Li-Ion XR-Akkus oder XR Flexvolt-Akkus in allen Ah-Klassen
Leerlaufdrehzahl	4.500 min ⁻¹
Neigungseinstellung	bis 45°
Sägeblatt-Ø	115 x 9,5 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°/ 45°	38 / 25 mm
Gewicht (bei Einsatz eines 18 Volt / 2 bzw. 5 Ah-Akkus)	2,9 bzw. 3,1 kg
Schalldruckpegel LPA	91 dB (A)
Schallleistungspegel LWA	102 dB (A)
K-Wert (Schallleistung)	3 dB (A)
Vibrationen	2,5 (m/s ²)
K-Wert (Vibrationen)	1,5 (m/s ²)
EAN-code	5035048723142